

**NOME DO PRODUTO**

Advanced Cut

**CÓDIGO:**

00000

**MARCA:**



## FICHA TÉCNICA

O Advanced Cut é ideal após lixamento com grãos P1200 ou P1500. Segura para plásticos e borrachas, dispensa isolamento e seca mais lentamente. Para melhor resultado, use com esponja dura Colad e máquina rotativa. Finalize com o OneStepReady para alto brilho.

### ESPECIFICAÇÕES

**Armazenamento:** Temperatura superior a 10 °C, não deixar congelar ou expor a luz solar direta

**Prazo de validade:** 24 meses

### MODO DE USO:

- Agite bem antes de usar
  - Certifique-se que a superfície se encontra limpa antes de usar o Advanced Cut
  - Aplicar uma quantidade suficiente do Advanced Cut sobre a esponja de polir e distribuir uniformemente sobre a superfície
  - Comece a polir com pressão média sobre a máquina, velocidade media-alta, 1300-1500 RPM
  - Reduzir a pressão quando a massa de polir começa a secar até que todos os rios tenham desaparecido
  - Remover o composto restante com pano micro fibras
- Para um acabamento perfeito e de alto brilho , sugerimos finalizar com Colad OneStepReady

